

Posicione um dos lados do Porta Equipamento no duto.



Precione-o encaixando as travas (click).



Coloque o suporte de Porta Equipamento Plus





4.16 Suporte de Equipamentos Plus Lateral

Aplicação: Utilizado para colocação de equipamentos e dispositivos Universais em dutos da linha Standard e linha Italiana em instalações aparentes. Encaixam-se no duto sob pressão e aplicam-se em linhas de duas vias paralelas. Dimensões máximas do espelho: 75 x 120mm. Fabricado em ABS. Fornecidos em embalagens com 10 peças.



Exemplo de Suporte de Equipamento Plus Lateral aplicado em Duto Linha Italiana



Exemplo de Suportes de Equipamentos Plus Lateral com via dupla aplicados em Dutos da Linha Standard

Acabam.	Referência
Bege	DT 51022.00
Cinza	DT 51032.00
Branco	DT 51042.00
Preto	DT 51052.00